

Garant
TKM-HPC-pora Weldon DIN 6535 HB, TiAlSiN, Ø DC m7: 10,8mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	122481 10,8
GTIN	4062406791353
Tuoteluokka	11E

Kuvaus
Malli:

Erityisesti **titaanin ja titaaniseosten** lastuamiseen. Kulumista kestävä, erittäin tasainen TiAlSiN-pinnoite **pitkään käyttöikään**, samalla **optimaalinen porauslaatu** ja **erittäin vähäinen purseenmuodostus**.

Huomautus:

Lastu-urien pituus $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	2
Toleranssi, nimellis-Ø	m7
Standardi	DIN 6537 K
Syöttö f titaanissa > 850 N/mm ²	0,14 mm/kierr,
suositeltu suurin porausvyvyys L ₂	38,8 mm
Nimellis-Ø D _c	10,8 mm
Kokonaispituus L	102 mm
varren Ø D _s	12 mm
Lastu-urien pituus L _c	55 mm
Pinnoitus	TiAlSiN
Lastuava aine	TKM
Malli	4xD

Kärkikulma	140 astetta
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Sisäjäähdytys	kyllä, 25 baaria
Lastuamisstrategia	HPC
Semi-Standard	kyllä
Värirenas	pinkki
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu		
Inconel	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		