

Garant**TKM-HPC-pora, lieriövarsi DIN 6535 HB, TiAlSiN, Ø DC m7: 11,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	122481 11,5
GTIN	4062406791384
Tuoteluokka	11E

Kuvaus**Malli:**

Erityisesti **titaanin ja titaaniseosten** lastuamiseen. Kulumista kestävä, erittäin tasainen TiAlSiN-pinnoite **pitkään käyttöikään**, samalla **optimaalinen porauslaatu** ja **erittäin vähäinen purseenmuodostus**.

Huomautus:

Lastu-urien pituus $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Tekninen kuvaus

Lastu-urien pituus L_c	55,05 mm
suositeltu suurin poraussyvyys L_2	37,8 mm
varren Ø D_s	12 mm
Kokonaispituus L	102 mm
Syöttö f titaanissa $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,14 mm/kierr,
Nimellis-Ø D_c	11,5 mm
Standardi	DIN 6537 K
Terien lkm Z	2
Toleranssi, nimellis-Ø	m7
Pinnoitus	TiAlSiN
Lastuava aine	TKM
Malli	4xD

Kärkikulma	140 astetta
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Sisäjäähdytys	kyllä, 25 baaria
Lastuamisstrategia	HPC
Semi-Standard	kyllä
Värirengas	pinkki
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu		
Inconel	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		