

**Garant****TKM-HPC-pora, lieriövarsi DIN 6535 HB, TiAlSiN, Ø DC m7: 3,4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	122681 3,4
GTIN	4062406791537
Tuoteluokka	11E

**Kuvaus****Malli:**

Erityisesti **titaanin ja titaaniseosten** lastuamiseen. Kulumista kestävä, erittäin tasainen TiAlSiN-pinnoite **pitkään käyttöikään**, samalla **optimaalinen porauslaatu** ja **erittäin vähäinen purseenmuodostus**.

**Huomautus:**

Lastu-urien pituus  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

**Tekninen kuvaus**

varren Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Terien lkm Z	2
Nimellis-Ø D <sub>c</sub>	3,4 mm
suositeltu suurin porausvyvyys L <sub>2</sub>	22,9 mm
Kokonaispituus L	66 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	m7
Standardi	DIN 6537
Lastu-urien pituus L <sub>c</sub>	28 mm
Syöttö f titaanissa > 850 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm/kierr,
Pinnoitus	TiAlSiN
Lastuava aine	TKM
Malli	4xD

Kärkikulma	140 astetta
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Sisäjäähdytys	kyllä, 25 baaria
Lastuamisstrategia	HPC
Semi-Standard	kyllä
Värirenas	pinkki
Tuotetyyppi	Kierukkapora

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Inconel	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		