

Garant**TKM-HPC-pora Weldon DIN 6535 HB, TiAlSiN, Ø DC m7: 5,8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	122481 5,8
GTIN	4062406790905
Tuoteluokka	11E

Kuvaus**Malli:**

Erityisesti **titaanin ja titaaniseosten** lastuamiseen. Kulumista kestävä, erittäin tasainen TiAlSiN-pinnoite **pitkään käyttöikään**, samalla **optimaalinen porauslaatu** ja **erittäin vähäinen purseenmuodostus**.

Huomautus:

Lastu-urien pituus $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Tekninen kuvaus

Nimellis-Ø D_c	5,8 mm
suositeltu suurin porausvyvyys L_2	19,3 mm
Terien lkm Z	2
Kokonaispituus L	66 mm
Syöttö f titaanissa $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm/kierr,
Standardi	DIN 6537 K
Lastu-urien pituus L_c	28 mm
varren Ø D_s	6 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	m7
Pinnoitus	TiAlSiN
Lastuava aine	TKM
Malli	4xD

Kärkikulma	140 astetta
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Sisäjäähdytys	kyllä, 25 baaria
Lastuamisstrategia	HPC
Semi-Standard	kyllä
Värirenas	pinkki
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu		
Inconel	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		