

uvex**Käsinepari uvex 60090, Käsineen koko: 12**

Tilaustiedot

Tilausnumero	094294 12
GTIN	4048612086018
Tuoteluokka	04W

Kuvaus

Malli:

uvex-viiltosuojakäsine, neuletiheys 18, patentoitua **Bamboo TwinFlex®** -teknologiaa. Koostuu 45-prosenttisesti kierrätetystä polyamidista ja bambuviskoosista. Erittäin mukava hyvän hengittävyuden ja **mukautuvan istuvuuden ansiosta**. Pitkä käyttöaika **hyvän kulumisen kestävyiden** ja vahvistetun peukalohangan ansiosta.

Käyttö: Sopii kuivaan ja kevyesti kosteaan työympäristöön.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Huomautus:

Malli soveltuu enintään +100 °C:n kosketuslämmölle standardin EN 407 mukaisesti.

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Käsineen koko	12
Käsineiden ominaisuudet	Elintarvikesertifiointi
Käsineiden ominaisuudet	Soveltuu kosketusnäytöille

Neulosteknologia	18G
Verhous vakiona	Oeko-Tex-standardi 100
EN 388	4X41D
EN 407	X1XXXX
Rungon materiaali	Bambu-viskoosi, HPPE, teräs, PA, elastaani
Pinnoitus	Aqua-Polymer Xtra Grip -vaahto
Käyttöalue	Allround
Väri	vihreä
Standardi	EN 407
Kosketuskuumuus enint.	100 °C
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Viiltosuojaluokka	D
Tuotetyyppi	Leikkaussuojakäsineet