

**uvex****Käsinepari uvex 60090, Käsineen koko: 11**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	094294 11
GTIN	4048612085981
Tuoteluokka	04W

## Kuvaus

**Malli:**

uvex-viiltosuojakäsine, neuletiheys 18, patentoitua **Bamboo TwinFlex®** -teknologiaa. Koostuu 45-prosenttisesti kierrätetystä polyamidista ja bambuviskoosista. Erittäin mukava hyvän hengittävyuden ja **mukautuvan istuvuuden ansiosta**. Pitkä käyttöaika **hyvän kulumisen kestävyiden** ja vahvistetun peukalohangan ansiosta.

**Käyttö:** Sopii kuivaan ja kevyesti kosteaan työympäristöön.

**Standardi:**

EN 388; EN ISO 21420

**Huomautus:**

Malli soveltuu enintään +100 °C:n kosketuslämmölle standardin EN 407 mukaisesti.

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

## Tekninen kuvaus

Käsineen koko	11
Käsineiden ominaisuudet	Elintarvikesertifiointi
Käsineiden ominaisuudet	Soveltuu kosketusnäytöille

Neulosteknologia	18G
Verhous vakiona	Oeko-Tex-standardi 100
EN 388	4X41D
EN 407	X1XXXX
Rungon materiaali	Bambu-viskoosi, HPPE, teräs, PA, elastaani
Pinnoitus	Aqua-Polymer Xtra Grip -vaahto
Käyttöalue	Allround
Väri	vihreä
Standardi	EN 407
Kosketuskuumuus enint.	100 °C
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Viiltosuojaluokka	D
Tuotetyyppi	Leikkaussuojakäsineet