

**Garant****Jyrsin, TiAlN, Ø×Pituus js14 DC: 6X60mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	190730 6X60
GTIN	4045197098696
Tuoteluokka	11W

**Kuvaus****Malli:****Erikoisterämitoitus alumiinille ja muoville.**

Vain yksi terä otsapuolelta ja kehältä leikkaava.

**Käyttö:****Urien jyrshintään alumiinista tai muovista valmistettuihin oviin ja ikkunoihin korkeakierroksisilla erikoisjyrsimillä (esim. Elu tai Haffner).****Tekninen kuvaus**

Terän Ø D <sub>c</sub>	6 mm
HammaslukuZ	1
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,13 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Kokonaispituus L	60 mm
Terän pituus L <sub>c</sub>	16 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi	Lieriövarsi, h6
Toleranssi, nimellis-Ø	js14
Nousukulma	30 astetta
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	TiAlN

Lastuava aine	HSS Co 5
Sisäjäähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	200 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	120 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	100 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	78 m/min	P
CuZn	sopii rajoituksin	90 m/min	N
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		