

Garant**Kiilaurajyrsein HSS-Co8, pinnoittamaton, Ø e8 DC: 2,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	191000 2,5
GTIN	4045197098795
Tuoteluokka	11W

Kuvaus**Malli:**

Upottamiseen tarkoitettu otsaleikkuu.

Käyttö:**Kiilaurien** (poraurien) jyrsintään tai työkappaleen keskiosasta aloitettavaan jyrsintään.**Tekninen kuvaus**

Syöttö f_z uranjyrsintään teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,006 mm
Toimivien terien Z (kehän puoli) lukumäärä	2
Terän Ø D_c	2,5 mm
varren Ø D_s	6 mm
Terän pituus L_c	5 mm
Kokonaispituus L	49 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS Co 8
Standardi	DIN 327 D
tyyppi	N
Toleranssi, nimellis-Ø	e8
Nousukulma	30 astetta
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi	DIN 1835 B, h6

Sisäjäähdytys	ei
Varren toleranssi	h6
Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kiilaurajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	83 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	37 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	28 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	23 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	23 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	23 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	55 m/min	N
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		