



Tarkkuusmittakello iskunkestävä, Mittausalue / Kotelon Ø: 10/58mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	432140 10/58
GTIN	7630041109900
Tuoteluokka	45A

Kuvaus

Malli:

Mitat DIN EN ISO 463 -standardin mukaan, painos kesäkuu 2006. **Iskuilta suojatut** tarkkuusmittakellot. Kiinnitysvarren \varnothing 8 mm h6, karkaistu ja hiottu. Asteikkotaulun osoitin voidaan kääntää nolla-asentoon ulkorenkaalla. Ulkorenkaassa on 2 säädettävää toleranssimerkkiä. Keskinäytössä 1/100 mm:n asteikkojako, sivuasteikon pienessä näytössä 1 mm:n asteikkojako.

Erikoistarvike:

Erikoisanturit nro 434900; 434910; 434915.

Tekninen kuvaus

Kiinnitysvarren \varnothing h6	8 mm
Mittausalue	0 - 10 mm
Kalibrointi	C1
Mittausvoima	0,56 - 0,84 N
Asteikkojako / osoittimen kierros	1 mm

Asteikkojako	0,01 mm
Lukema	1/100 mm
Kotelon Ø	58 mm
Standardi	DIN 878
Mittapoikkeama MPE (mittausalue)	15 µm
Kierrettävä asteikkotaulu	kyllä
aseteltavat toleranssimerkit	kyllä
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	mittakello

Palvelut

DAkS-kalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 12,5 mm	023010 12,5
KalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 10 mm	023000 10