



## Tarkkuusmittakello iskusuojattu, Mittausalue / Kotelon Ø: 1/61,5mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	433407 1/61,5
GTIN	7630041151848
Tuoteluokka	45A

### Kuvaus

#### Malli:

Vankka, mattakromattu messinkikotelo; rikkoontumaton kellon lasi. Kiinnitysvarren Ø 8 mm h6, karkaistu ja hiottu. Erittäin tarkka malli. Mittausmekanismin tärkeät osat ovat **jalokivilaakeroituja**. Keskinäytössä **1/1000 mm:n asteikkojako**. Asteikkotaulun osoitin voidaan kääntää nolla-asentoon ulkorengaalla. Lähes vakio mittausvoima koko mittausalueella.

#### Erikoistarvike:

Erikoisanturit nro 434900; 434910; 434915.

### Tekninen kuvaus

Standardi	Tehdasnormi
Mittausalue	0 - 1 mm
Asteikkojako	0,001 mm
Kiinnitysvarren Ø h6	8 mm
Lukema	1/1000 mm
Kalibrointi	C2

Asteikkojako / osoittimen kierros	0,2 mm
Mittausvoima	1,12 - 1,68 N
Kotelon Ø	61,5 mm
Kierrettävä asteikkotaulu	kyllä
mittaustekniikka	analoginen
Kotelon materiaali	messinki
Tuotetyyppi	mittakello

### Palvelut

KalibrointiMittakello, analoginen 0,001 Suurin  
mittaussyvyys 5 mm

023020 5