



Tarkkuusmittakello IP67, iskunkestävä, Mittausalue / Kotelon Ø: 10/61,5mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	432230 10/61,5
GTIN	7630041151787
Tuoteluokka	45A

Kuvaus

Malli:

Tarkkuusmittakellot, joissa on iskusuojaus, **suojattu roiskevettä, öljyä ja likaa vastaan**. Mittauskärki, tiivistetty varressa kumipalkeella, yläpäässä suojaholkilla. Takakansi tiivistetty, kellon lasi ja ulkokehä ruuvattu tiiviiksi. Kiinnitysvarren Ø 8 mm h6.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Erikoistarvike:

Erikoisanturit nro 434900; 434910; 434915.

Tekninen kuvaus

Standardi	DIN 878
Asteikkojako / osoittimen kierros	1 mm
Asteikkojako	0,01 mm
Kiinnitysvarren Ø h6	8 mm
IP-suojausluokka	IP 67

Kotelon Ø	61,5 mm
Kalibrointi	C1
Mittausvoima	1,04 - 1,56 N
Lukema	1/100 mm
Mittausalue	0 - 10 mm
Mittapoikkeama MPE (mittausalue)	15 µm
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	mittakello

Palvelut

DAkks-kalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 12,5 mm	023010 12,5
KalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 10 mm	023000 10