



Pienoismittakello IP67, iskunkestävä, Mittausalue / Kotelon Ø: 5/40mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	432670 5/40
GTIN	7630041151794
Tuoteluokka	45A

Kuvaus

Malli:

Mitat DIN EN ISO 463 -standardin mukaan, painos kesäkuu 2006. Tarkkuusprienmittakellot, joissa on kestävä metallikotelo, kiristysvarren Ø 8 mm h6, karkaistu ja hiottu. Asteikkotaulun osoitin voidaan kääntää nolla-asentoon ulkorenkalla. Keltainen taulu helpottaa lukemista.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Erikoistarvike:

Erikoisanturit nro 434900; 434910; 434915.

Tekninen kuvaus

Mittausvoima	0,63 - 0,77 N
Asteikkojako / osoittimen kierros	0,5 mm
IP-suojausluokka	IP 67
Kiinnitysvarren Ø h6	8 mm
Mittausalue	0 - 5 mm

Asteikkojako	0,01 mm
Kalibrointi	C1
Kotelon Ø	40 mm
Kierrettävä asteikkotaulu	kyllä
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	mittakello

Palvelut

KalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 10 mm

023000 10