


**Pienoismittakello iskunkestävä, Mittausalue / Kotelon Ø: 5/40****Tilaustiedot**

Tilausnumero	432570 5/40
GTIN	7630041109894
Tuoteluokka	45A

Kuvaus**Malli:**

Mitat DIN EN ISO 463 -standardin mukaan, painos kesäkuu 2006. Tarkkuuspienmittakellot, joissa on kestävä metallikotelo, kiristysvarren Ø 8 mm h6, karkaistu ja hiottu. Asteikkotaulun osoitin voidaan kääntää nolla-asentoon ulkorengaalla. Keltainen taulu helpottaa lukemista.

Erikoistarvike:

Erikoisanturit nro 434900; 434910; 434915.

Pakkaus: kestävä rasia

Kalibrointi: C1

Asteikkojako: 0,01 mm

Asteikkojako / osoittimen kierros: 0,5 mm

Mittausvoima: 0,63 - 0,77 N

Tekninen kuvaus

Asteikkojako / osoittimen kierros	0,5 mm
Kalibrointi	C1
Asteikkojako	0,01 mm

Mittausalue	0 - 5 mm
Kotelon Ø	40 mm
Kiinnitysvarren Ø h6	8 mm
Mittausvoima	0,63 - 0,77 N
Kierrettävä asteikkotaulu	kyllä
iskunkestävä	kyllä
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	mittakello

Palvelut

Kalibrointi Mittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 10 mm	023000 10
DAkS-kalibrointi Mittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 10 mm	023010 10
Merkintä lasermerkinnät Tyyppe	018940