



Puristuspihdit liitinholkeille, johdinpoikkipinnoille: 16mm²



Tilaustiedot

Tilausnumero	729465 16
GTIN	4049002150746
Tuoteluokka	73T

Kuvaus

Malli:

Teräsrunko, leuat siirtyvät vipumekanismin avulla. Määritetyt puristusvoimat toteutuvat tarkasti rakenteeseen sisältyvän ohjainsalvan ansiosta.

Tarkka **yhdensuuntainen puristus**, synkronisesti käytettävät puristusleuat. DIN-standardin mukaiset **kuusiopihdit** = tilaa säästävä. Puristusmuoto standardin DIN 46228 mukainen.

Pihdit mustattu, leuat kromattu.

Myös Twin-pääteholkeille kokoon 2×10 mm² saakka.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	180 mm
johdinpoikkipinnoille	0,08 - 16 mm ²
Pinta	mustattu
Tuotetyyppi	Puristuspihdit