



Sähköasentajan monitoimityökalu NexStrip®, Tyyppi: 1



Tilaustiedot

Tilausnumero	729501 1
GTIN	4003773088165
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:

Erittäin stabiili, kevyt pihtirunko lasikuidulla vahvistettua muovia, ergonominen kaksikomponenttikahva. Joustavien ja massiivisten johtimien 0,03 – 10 mm² (AWG 32 – 8) eristys. Hienosäädöllä optimaalinen mukautus erityisiin materiaaleihin tai lämpötilaolosuhteisiin. Yksittäisten kaapeliholkkien nopea, tarkka nelikulmapuristus standardin DIN 46228 osan 1 + 4 mukaan, 0,25 – 4 mm². Itsestään säätyvä – sallii eri kokojen nopean vaihdon. Pitkittäisrajoitin ja langankatkaisin.

Etu:

Kaapelin **leikkaus** ja **kuorinta** sekä liitinholkin **puristus yhdellä työkalulla**, ilman aikaa vievää työkalujen vaihtoa.

Käyttö:

Elektronisten laitteiden johdotus, esimerkiksi PLC (ohjelmoitava logiikka), rakennusten asennuksissa tai asuntovaunuissa.

Varaosa:

Varaterä nro 728714 koko 10 ja pituusvaste nro 728715 koko 10 saatavilla.

Tekninen kuvaus

Johtimen poikkipinta-ala (puristus)	0,25 - 4 mm ²
Johtimen poikkipinta-ala (leikkaus ja eristys)	0,03 - 10 mm ²
Kokonaispituus	190 mm

Tuotetyyppi

Puristuspihdit

TarvikkeetTerä kuorintapihteihin johdinpoikkipinnoille 10 mm²

728714 10

Pitkittäisrajoitin kuorintapihteihin johdinpoikkipinnoille 10 mm²

728715 10