



## Nelipiikkiset puristuspihdit SelectorCrimp HDT-48, 2-komponenttikahvat, Tyyppi: 3



### Tilaustiedot

Tilausnumero	729560 3
GTIN	4049002145704
Tuoteluokka	73T

### Kuvaus

#### Malli:

Erikoispuristuspihdit TE Connectivityn DT-sarjan kierrettävien uros- ja naaraskoskettimien työstöön (aiemmin: saksalaiset koskettimet). Luotettavaan puristukseen ohjainsalvan ja puristuskarojen synkronoidun asetuksen avulla. Puristuskarojen asetus Selektroilla 8 asentoon.

**Optimoitu avausleveys, ergonominen muotoilu ja pieni käsivoima.** Laaduntarkastus Go-Nogo-tulkeilla (**valinnainen nro 729561 koko 3**).

#### Käyttö:

Kierteisiin uros- ja naarasliittimiin.

#### Toimituksen sisältö:

Nelikaraiset puristuspihdit, yleiskäyttöinen kosketuskiinnitin järjestelmäpakkauksessa.

johdinpoikkipinnoille: 0,35 - 3 mm<sup>2</sup>

Kokonaispituus: 230 mm

### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	230 mm
johdinpoikkipinnoille	0,35 - 3 mm <sup>2</sup>
Tuotetyyppi	Puristuspihdit