



## Pistosahanteräsarja, merkintä: T118EHM-E



### Tilaustiedot

Tilausnumero	588500 T118EHM-E
GTIN	4059952537863
Tuoteluokka	54B

### Kuvaus

#### Malli:

Pistosahanterät **metallille**. Kiinnitys yksinokkavarteen. **Kovametallinen hammaslista** maksimoi käyttöiän työstettäessä Inoxia.

#### Toimituksen sisältö:

3 osaa

### Tekninen kuvaus

Terien lkm	3
Lastuamistapa	suora leikkaus, tarkka
Sahanterämateriaali	KM
merkintä	T118EHM
Hammasjako	1,4 mm
optimoitu materiaalille	INOX
Sopivuus	_T118EHM
Terän pituus	83 mm
Levyn paksuus (umpilevy)	2-5 mm
Tuotetyyppi	Pistosahanterä