



Pistosahanteräsarja, merkintä: T308BP-E



Tilaustiedot

Tilausnumero	588520 T308BP-E
GTIN	4059952537825
Tuoteluokka	54B

Kuvaus

Malli:

Pistosahanterät **puulle**. Kiinnitys yksinokkavarteen.

Toimituksen sisältö:

5 osaa

Tekninen kuvaus

Sopivuus	_T308BP
Levyn paksuus (pehmeä puu)	5-50 mm
Terien lkm	5
Lastuamistapa	tarkkakulmainen leikkaus
Lastuamistapa	suora leikkaus, tarkka
Terän pituus	117 mm
optimoitu materiaalille	puu
Sahanterämateriaali	HCS
Hammasjako	2,2 mm
merkintä	T308BP
Tuotetyyppi	Pistosahanterä