



Pistosahanteräsarja, merkintä: T301CHM-E



Tilaustiedot

Tilausnumero	588525 T301CHM-E
GTIN	4059952537900
Tuoteluokka	54B

Kuvaus

Malli:

Puukkosahanterät, optimoitu hammastuksen muoto takaa puhtaan leikkuujäljen **muoveilla**. Kiinnitys yksinokkavarteen. Kovametallinen hammaslista, erinomainen käyttöikä työstettäessä mineraalipitoisia materiaaleja (**Corian®**, **Varicor®**).

Toimituksen sisältö:

3 osaa

Tekninen kuvaus

Hammasjako	3,3 mm
Terän pituus	117 mm
Sahanterämateriaali	KM
Sopivuus	_T301CHM
Levyn paksuus (muovi)	5-65 mm
Lastuamistapa	suora leikkaus, tarkka
merkintä	T301CHM
optimoitu materiaalille	mineraaliset materiaalit
Terien lkm	3
Tuotetyyppi	Pistosahanterä

