



Pistosahanteräsarja, merkintä: T108BHM-E



Tilaustiedot

Tilausnumero	588525 T108BHM-E
GTIN	4059952537894
Tuoteluokka	54B

Kuvaus

Malli:

Puukkosahanterät, optimoitu hammastuksen muoto takaa puhtaan leikkuujäljen **muoveilla**. Kiinnitys yksinokkavarteen. Kovametallinen hammaslista, erinomainen käyttöikä työstettäessä kovia ja kuluttavia materiaaleja, kuten kuituvahvisteisia muoveja (**CFK, GFK**).

Toimituksen sisältö:

3 osaa

Tekninen kuvaus

Lastuamistapa	suora leikkaus, tarkka
Sahanterämateriaali	KM
merkintä	T108BHM
Hammasjako	2,2 mm
Terän pituus	92 mm
Terien lkm	3
Levyn paksuus (muovi)	2-20 mm
optimoitu materiaalille	kuituvahvisteiset muovit
Sopivuus	_T108BHM
Tuotetyyppi	Pistosahanterä

