



Puukkosahanteräsarja, merkintä: 1157CHM-E



Tilaustiedot

Tilausnumero	588700 1157CHM-E
GTIN	4059952534701
Tuoteluokka	54B

Kuvaus

Malli:

Puukkosahanterät **metallille. Kovametallivahvisteiset hampaat**, paras mahdollinen kantavuus ja joustava kantolevy.

Voimakas, karkea leikkuu. Soveltuu erityisesti pelastus- ja purkutehtäviin.

Huomautus:

Kovametallisahanterät: Vähennä iskutiheyttä, älä käytä edestakaista liikettä, käytä jäähdytysainetta.

Tekninen kuvaus

optimoitu materiaalille	INOX
Lastuamistapa	suora leikkaus, nopea (karkea)
Sahanterämateriaali	KM
Levyn paksuus (reikälevy)	4-12 mm
merkintä	1157CHM
Terän pituus	225 mm
Hammasjako	3 mm
Metalliprofilii (avoin)	< 175 mm
Terien lkm	1
Tuotetyyppi	Puukkosahanterä

