



Puukkosahanteräsarja, merkintä: 555CHC-E



Tilaustiedot

Tilausnumero	588700 555CHC-E
GTIN	4059952534541
Tuoteluokka	54B

Kuvaus

Malli:

Puukkosahanterät **metallille. Korkea sahanterä** mahdollistaa tarkkakulmaisen leikkauksen. Tarkat, suorat leikkaukset, pisin käyttöikä paksuissa teräsprofiileissa tai valurautaputkissa. Ihanteellinen purkutöihin.

Huomautus:

Kovametallisahanterät: Vähennä iskutiheyttä, älä käytä edestakaista liikettä, käytä jäähdytysainetta.

Tekninen kuvaus

Lastuamistapa	tarkkakulmainen leikkuu
Lastuamistapa	tarkkakulmainen leikkuu
Metalliprofiili (avoin)	< 50 mm
optimoitu materiaalille	Muuri
Sahanterämateriaali	KM
Hammasjako	3 mm
Terien lkm	1
Levyn paksuus (reikälevy)	4-12 mm
Terän pituus	100 mm
Tuotetyppi	Puukkosahanterä

