



Puukkosahanteräsarja, merkintä: 1022EHM-E



Tilaustiedot

Tilausnumero	588700 1022EHM-E
GTIN	4059952534534
Tuoteluokka	54B

Kuvas

Malli:

Puukkosahanterät **metallille. Kovametallinen hammaslista** maksimoi käyttöiän työstettäessä Inoxia.

Toimituksen sisältö:

1-osainen

Huomautus:

Kovametallisahanterät: Vähennä iskutiheyttä, älä käytä edestakaista liikettä, käytä jäähdytysainetta.

Tekninen kuvaus

Lastuamistapa	suora leikkaus, tarkka
Sahanterämateriaali	KM
Terien lkm	1
Terän pituus	200 mm
Hammasjako	1,4 mm
optimoitu materiaalille	INOX
merkintä	1022EHM
Sopivuus	_1022EHM
Levyn paksuus (umpilevy)	2-4 mm
Metalliprofiili (suljettu)	< 150 mm
Metalliprofiili (avoin)	< 150 mm

Tuotetyyppi

Puukkosahanterä