



Puukkosahanteräsarja, merkintä: 522EHM-E



Tilaustiedot

Tilausnumero	588700 522EHM-E
GTIN	4059952534497
Tuoteluokka	54B

Kuvaus

Malli:

Puukkosahanterät **metallille. Kovametallinen hammaslista** maksimoi käyttöiän työstettäessä Inoxia.

Toimituksen sisältö:

1-osainen

Huomautus:

Kovametallisahanterät: Vähennä iskutiheyttä, älä käytä edestakaista liikettä, käytä jäähdytysainetta.

Tekninen kuvaus

Levyn paksuus (umpilevy)	2-4 mm
merkintä	522EHM
Terän pituus	115 mm
Lastuamistapa	suora leikkaus, tarkka
Terien lkm	1
Hammasjako	1,4 mm
Sahanterämateriaali	KM
Sopivuus	_522EHM
optimoitu materiaalille	INOX
Metalliprofiili (suljettu)	< 50 mm
Tuotetyyppi	Puukkosahanterä

