



Timantti-katkaisulaikka, Kiekon Ø: 76mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	563422 76
GTIN	4059952539874
Tuoteluokka	54B

Kuvaus

Malli:

Kapeat katkaisulaikat erityisesti ahtaisiin kohteisiin. Sintrattu, suljettu timanttisegmenttikehä. Siisti leikkujälki.

Käyttö:

Hienokiven, laattojen ja marmorin katkaisuun.

Raaka-aine:

Optimoitu: Kiitavaran, marmorin, laattojen työstöön.

Sopii:

Akkukäyttöinen pienoiskulmahiomakone nro 077100.

Tekninen kuvaus

Enimmäiskierrosluku	20150 min ⁻¹
Paksuudelle	5,7 - 9,5 mm
Porauksen Ø	10 mm
Laikan leveys	1,4 mm
Kiekon Ø	76 mm

Terärungon leveys	1,1 mm
Hioma-aine	Timantti
Hioma-aineen lyhenne	D
optimoitu materiaalille	kivi
Muodon kuvaus	suora
suositeltu hiontakulma	90 astetta
Käyttökone	Suorahiomakone
Käyttökone	Kulmahiomakone
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Katkaisulaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
kivi	soveltuu		