



Kovametallikatkaisulaikka, Kiekon Ø: 76mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	563423 76
GTIN	4059952567549
Tuoteluokka	54B

Kuvaus

Malli:

Kapeat katkaisulaikat erityisesti ahtaisiin kohteisiin.
Teräslautanen, jossa juotettu HM-rae lastuamissärmässä.

Käyttö:

Puun, muovin ja kipsilevyjen katkaisuun.

Sopii:

Akkukäyttöinen pienoiskulmahiomakone nro 077100.

Tekninen kuvaus

Paksuudelle	3 - 5 mm
Laikan leveys	1,8 mm
Enimmäiskierrosluku	20100 min ⁻¹
Kiekon Ø	76 mm
Porauksen Ø	10 mm
Terärungon leveys	0,9 mm

Muodon kuvaus	suora
suositeltu hiontakulma	Säde astetta
optimoitu materiaalille	muovi
optimoitu materiaalille	Kipsikuitulevyt
optimoitu materiaalille	puu
Käyttökone	Kulmahiomakone
Käyttökone	Suorahiomakone
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Katkaisulaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
kivi	sopii rajoituksin		
Uni	soveltuu		