



Puukkosahanteräsarja, merkintä: 1156XHM-E



Tilaustiedot

| | |
|--------------|------------------|
| Tilausnumero | 588710 1156XHM-E |
| GTIN | 4059952534817 |
| Tuoteluokka | 54B |

Kuvaus

Malli:

Puukkosahanterät **puulle. Kovametallihampaat**, erittäin pitkä käyttöikä työstettäessä puuta, jonka sisällä metallia (karkaistuja nauloja). Vähennä iskutiheyttä, älä käytä edestakaista liikettä.

Toimituksen sisältö:

1-osainen

Tekninen kuvaus

| | |
|---|--------------------------------|
| Terien lkm | 1 |
| Sahanterämateriaali | KM |
| Sopivuus | _1156XHM |
| Hammasjako | 3,2–4,3 mm |
| Terän pituus | 225 mm |
| Lastuamistapa | suora leikkaus, nopea (karkea) |
| merkintä | 1156XHM |
| Levyn paksuus (puu, jossa sisällä metallia) | < 175 mm |
| optimoitu materiaalille | puu ja metalli |
| Tuotetyyppi | Puukkosahanterä |