



## Timantti-katkaisulaikka STANDARD\*\* yleiskäyttöinen, Kiekon Ø: 230mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	569721 230
GTIN	9003173101100
Tuoteluokka	53T

### Kuvaus

#### Malli:

Timantti-katkaisulaikat kuiva- ja märkähiontaan Reiän Ø 22,23 mm.

- **Nopea katkaisu hyvin leikkaavien timanttien ansiosta.**
- **Erittäin pitkä kestoikä – vähän laikkojen vaihtoja.**
- **Muuttumaton läpimitta – aina täysi leikkuusvyvyys.**
- **Vähäinen pölynkehitys – lähes kulumaton laikka.**

**Päivittäiseen käyttöön** kaikille rakennusmateriaaleille, kuten betonille, tiilelle, luonnonkivelle jne. Suoraan sintrattu päällyste, laikan metalli nuorrutettu (huojumaton).

#### Käyttö:

Kaikkien yleisten rakennusmateriaalien, esim. betonin (myös teräsbetonin), tiilen, luonnonkivilaattojen, keramiikan, teräksen jne. katkaisuun.

#### Huomautus:

- **Timanttipäällyste on esiteroitettu tehtaalla. Tarkista ehdottomasti pyörimissuunta!**
- **Muita timanttikatkaisulaikkoja saatavilla pyynnöstä.**

### Tekninen kuvaus

Enimmäiskierrosluku	6600 min <sup>-1</sup>
---------------------	------------------------

Porauksen Ø	22,23 mm
Hiomakerroksen korkeus	9 mm
Kiekon Ø	230 mm
Hiomakerroksen leveys	2,6 mm
Hioma-aine	Timantti
Hioma-aineen lyhenne	D
optimoitu materiaalille	kivi
Muoto	41
Muodon kuvaus	suora
Käyttökone	Kulmahiomakone
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Katkaisulaikka