


Rumpukela, Tyyppi: 800



Tilaustiedot

Tilausnumero	992900 800
GTIN	2050002064447
Tuoteluokka	97L

Kuvaus

Malli:

Kompakti kelanpyörityslaite aukipyöritysrampilla jatkokaapelikeloilte puuta, terästä tai muovia. Jatkokaapelikelan helppo, kiertymätön kelaaminen. Laadukkaat, säädettävä, kuulalaakeroidut rullat. Soveltuu vain sisätiloihin. 2 kuulalaakeroitua reunaohjauspyörää.

Pintakäsittely:

Sinkitty

Huomautus:

Kelojen painot koskevat vain purkukelausta, joka ei ole jatkuvaa ja kun kelat ovat vioittumattomia.

Tekninen kuvaus

Paino	21 kg
Korkeus	140 mm
Rummun maksimaalinen paino	500 kg
Rummun maksimaalinen leveys	580 mm
Leveys	700 mm

Rummun ø	400 - 1000 mm
Syvyys	700 mm
Valmistajamerkintä	TROMBOI 800
Tuotetyyppi	Rumpukela