

Garant
TKM-jyrsin DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC: 5,5mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	202280 5,5
GTIN	4045197116352
Tuoteluokka	11X

Kuvaus
Malli:
Epäkeskinen takareunan hionta.

 Pituudet standardin **DIN 6527** mukaan.

 Toleranssi: Koko: nimellis-Ø $D_c = e8$.

Tekninen kuvaus

Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,1 mm
Ulkoneman pituus L_1 mukaan lukien kavennus	21 mm
Kavennuksen Ø D_1	5,3 mm
Syöttö f_z uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm ²	0,02 mm
HammaslukuZ	3
Syöttö f_z särmäykseen teräksessä < 900 N/mm ²	0,023 mm
Terän Ø D_c	5,5 mm
varren Ø D_s	6 mm
Kokonaispituus L	57 mm
Terän pituus L_c	13 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Korjauskerroin v_c	1,5
Varsi	DIN 6535 HA, h6

Toleranssi, nimellis-Ø	e8
Nousukulma	45 astetta
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 6527
tyyppi	N
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,5×D särmäyksessä
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	täysuran työstösyvyys 1×D
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	280 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	200 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	105 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	100 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	70 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	60 m/min	P
Teräs < 55 HRC	sopii rajoituksin	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	60 m/min	M
GG(G)	soveltuu	90 m/min	K
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		

märkä vähintään	sopii rajoituksin
kuiva	sopii rajoituksin
Palvelut	
Varrenhionta Tyyppi HB	129100 HB