



DUO-LOCK-jatkokappale, lieriömäinen, teräs, lyhyt SAFE-LOCK, DUO-LOCK-liittymä: DL12



Tilaustiedot

Tilausnumero	220370 DL12
GTIN	4034221149909
Tuoteluokka	26Y

Kuvaus

Malli:

Pinnoitettu optimaalista kutistamista ja laajentamista varten.

Tekninen kuvaus

$\varnothing D_2$	11,5 mm
Kokonaispituus L	65 mm
L_2	6 mm
varren $\varnothing D_s$	12 mm
Suositteltu vääntömomentti	30 Nm
DUO-LOCK-liittymä	DL12
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kierteitetyn jyrsimen pidike