



DUO-LOCK-jatkokappale, lieriömäinen, teräs, pitkä Lieriövarsi., DUO-LOCK-liittymä: DL12



Tilaustiedot

Tilausnumero	220374 DL12
GTIN	4034221149923
Tuoteluokka	26Y

Kuvaus

Malli:

Pinnoitettu optimaalista kutistamista ja laajentamista varten.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	120 mm
Ø D ₂	11,5 mm
L ₂	6 mm
varren Ø D ₅	12 mm
Suositteltu vääntömomentti	30 Nm
DUO-LOCK-liittymä	DL12
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kierteitetyn jyrsimen pidike