



DUO-LOCK-jatkokappale, lieriömäinen, teräs, lyhyt Lieriövarsi., DUO-LOCK-liittymä: DL12



Tilaustiedot

Tilausnumero	220372 DL12
GTIN	4034221149893
Tuoteluokka	26Y

Kuvaus

Malli:

Pinnoitettu optimaalista kutistamista ja laajentamista varten.

Tekninen kuvaus

Ø D ₂	11,5 mm
Kokonaispituus L	60 mm
L ₂	6 mm
Suosittelut vääntömomentti	30 Nm
varren Ø D _s	12 mm
DUO-LOCK-liittymä	DL12
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kierteitetyn jyrsimen pidike