



DUO-LOCK-jatkokappale, Heavy Duty ja Cool Jet, teräs SAFE-LOCK, DUO-LOCK-liittymä: DL12



Tilaustiedot

Tilausnumero	220380 DL12
GTIN	4034221129826
Tuoteluokka	26Y

Tekninen kuvaus

Ø D ₂	11,5 mm
L ₂	6 mm
Kokonaispituus L	67 mm
varren Ø D _s	20 mm
Suositteltu vääntömomentti	30 Nm
DUO-LOCK-liittymä	DL12
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kierteitetyn jyrsimen pidike