



DUO-LOCK ER-kiristysholkki, ER 25, DUO-LOCK-liittymä: DL12



Tilaustiedot

Tilausnumero	220388 DL12
GTIN	4034221155627
Tuoteluokka	26Y

Kuvaus

Huomautus:

HAIMER ER-kiristysholkit eivät ole yhteensopivia Centro-P- ja HiRunER-kiristysholkkistukoiden kanssa.

Tekninen kuvaus

L ₂	6,5 mm
Suositteltu vääntömomentti	30 Nm
Ø D ₂	11,5 mm
A	14,5 mm
DUO-LOCK-liittymä	DL12
Sovitin	ER 25
Standardi	ISO 15488-B
Tuotetyyppi	Kiristysholkki

