



DUO-LOCK-jatkokappale, lieriömäinen, TKM Lieriövarsi., DUO-LOCK-liittymä: DL10



Tilaustiedot

Tilausnumero	220375 DL10
GTIN	4034221176707
Tuoteluokka	10N

Kuvaus

Malli:

Erikoismittoja saatavana haluttaessa.

Tekninen kuvaus

Ø D ₂	9,6 mm
L ₂	37,5 mm
Kokonaispituus L	77,5 mm
Suositteltu vääntömomentti	20 Nm
varren Ø D _s	10 mm
DUO-LOCK-liittymä	DL10
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kierteitetyn jyrsimen pidike