



DUO-LOCK-jatkokappale, lieriömäinen, TKM Lieriövarsi., DUO-LOCK-liittymä: DL12



Tilaustiedot

Tilausnumero	220375 DL12
GTIN	4034221176721
Tuoteluokka	10N

Kuvaus

Malli:

Erikoismittoja saatavana haluttaessa.

Tekninen kuvaus

Ø D ₂	11,5 mm
Kokonaispituus L	93 mm
L ₂	45 mm
Suositteltu vääntömomentti	30 Nm
varren Ø D _s	12 mm
DUO-LOCK-liittymä	DL12
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kierteitetyn jyrsimen pidike