

Ansell**Käsinepari HyFlex® 11-757, Käsineen koko: 11****Tilastiedot**

| | |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 094448 11 |
| GTIN | 10076490620438 |
| Tuoteluokka | 04P |

Kuvaus**Malli:**

Sarjan HyFlex® erityisen kevyet ja ohuet viiltosuojakäsineet. Saatavilla kolmessa korkeassa viiltosuojaluokassa. Integroitu INTERCEPT™ Technology, yhteensopiva kosketusnäytön kanssa, neuletiheys 18. Ihoystävällisyys testattu dermatologisesti Dermatestillä®.

HyFlex® 11-757. **Viiltosuojaluokka F suojaa äärimmäisiltä viiltovaaroilta.**

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Sarja | HyFlex® |
| Käsineiden ominaisuudet | Soveltuu kosketusnäytöille |
| Neulosteknologia | 18G |
| EN 388 | 3X31F |
| Rungon materiaali | INTERCEPT™ |

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Pinnoitus | PU |
| Käyttöalue | Tarkkuus |
| Väri | musta |
| Käyttö | uudelleenkäytettävä |
| Viiltosuojaluokka | F |
| Tuotetyyppi | Leikkaussuojakäsineet |