

**Ansell****Käsinepari HyFlex® 11-754, Käsineen koko: 7****Tilaustiedot**

Tilausnumero	094450 7
GTIN	10076490617391
Tuoteluokka	04P

**Kuvaus****Malli:**

Sarjan HyFlex® erityisen kevyet ja ohuet viiltosuojakäsineet. Saatavilla kolmessa korkeassa viiltosuojaluokassa. Integroitu INTERCEPT™ Technology, yhteensopiva kosketusnäytön kanssa, neuletiheys 18. Ihoystävällisyys testattu dermatologisesti Dermatestillä®.

HyFlex® 11-754. **Viiltosuojataso D suojaa suurilta viiltohaavojen vaaroilta.**

**Standardi:**

EN 388; EN ISO 21420

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

**Tekninen kuvaus**

Sarja	HyFlex®
Käsineiden ominaisuudet	Soveltuu kosketusnäytöille
Neulosteknologia	18G
EN 388	3X41D
Rungon materiaali	INTERCEPT™

Pinnoitus	PU
Käyttöalue	Tarkkuus
Väri	harmaa
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Viiltosuojaluokka	D
Tuotetyyppi	Leikkaussuojakäsineet