


Garant**Pistolevy suora terä, HB9140, Pistoleveys w: 2,2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	275003 2,2
GTIN	4062406805920
Tuoteluokka	21H

Kuvaus**Malli:**

Hiotuilla kyljillä.

Käyttö:

Pienille pisto-Ø yhdessä teränpitimen nro 274010 - 274026 kanssa.

Sopii:

Teränpitimet nro 274010 – 274026. Poratangot nro 274170 – 274171.

Tekninen kuvaus

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm ²	0,05 mm/kierr,
Lastuava aine	KM
Pinnoitus	TiAlN ²
Nirkon säde	0,2 mm
Pistoleveys w	2,2 mm
Koneistusehto	jatkuva
Laji	HB9140

Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Kääntöteräprofiili	Neutraali
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	sopii rajoituksin	130 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	sopii rajoituksin	110 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	90 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	70 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	M
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		