

Garant**Pistolevy suora terä, HU9310, Pistoleveys w: 2,2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	275006 2,2
GTIN	4062406805944
Tuoteluokka	21H

Kuvaus**Malli:**

Hiotuilla kyljillä.

Käyttö:

Pienille pisto-Ø yhdessä teränpitimen nro 274010 - 274026 kanssa.

Sopii:

Teränpitimet nro 274010 – 274026. Poratangot nro 274170 – 274171.

Sopii:

Pienille pisto-Ø yhdessä teränpitimen nro 274010 - 274026 kanssa.

Tekninen kuvaus

Pistoleveys w	2,2 mm
Nirkon säde	0,2 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm ²	0,05 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
Koneistusehto	jatkuva

Laji	HU9310
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Kääntöteräprofiili	Neutraali
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	380 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	360 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	280 m/min	N
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		