

## Kuljetus- ja pinoamissäiliöt varustettu luukulla, Hyötysyvyys × hyötyleveys: 800X500mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	963561 800X500
GTIN	4251572701604
Tuoteluokka	96l

### Kuvaus

**Malli:**

Tukeva säiliö kuljetukseen ja pinoamiseen teräspellistä, W-pilarimalli ja särmätty tuki. Stabiili, putkimainen seinäreuna ylhäällä, stabiilit, pyöreät vahvikkeet seinä- ja lattia-alueella sekä nopattu etikettikenttä kuormatarroille (kuormatarrat voidaan irrottaa helposti nopista). Vankoisissa pinoamis- ja tarttumakulmissa nostosilmukat. Suursäiliöt voidaan kuljettaa sertifioidulla nostopalkilla pystysuuntaisissa koukuilla varustetuissa vetoketjuissa. Alleajokorkeus 100 mm.

Varustettu luukulla.

**Pintakäsittely:**

Hiirenharmaa RAL 7005.

**Huomautus:**

Saatavilla myös liekinpunainen RAL 3000, resedanvihreä RAL 6011 ja gentiansininen RAL 5010. Kysy meiltä lisää.

### Tekninen kuvaus

eri kokojen pinoaminen mahdollista	ei
Paino	27 kg
Kantavuus	1000 kg
Materiaali	teräspelti

Väri	hiirenharmaa RAL 7005
Haarukka-aukon syvyys	660 mm
Korkeus	570 mm
nosturilla käsiteltävä	kyllä
Tarttumiskulmissa nosturisilmukat	kyllä
Täyttökorkeus	400 mm
Pinoamiskorkeus enintään	500 mm
työntöaukot	ei
Syvyys	860 mm
Haarukka-aukon leveys	360 mm
Leveys	560 mm
Pinottavuus	5000 kg
Pinottava	kyllä
Pinoamisreuna 3 sivulla	ei
Alatukikorkeus	100 mm
Seinän rakenne	varustettu luukulla
Hyötyleveys	500 mm
Hyötysyvyys	800 mm
Tuotetyyppi	Suurikokoiset pinottavat ja kuljetuslaatikot