

Kuljetus- ja pinoamissäiliöt varustettu luukulla, Hyötysyvyys × hyötyleveys: 1200X800mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	963561 1200X800
GTIN	4251572702908
Tuoteluokka	96l

Kuvaus

Malli:

Tukeva säiliö kuljetukseen ja pinoamiseen teräspellistä, W-pilarimalli ja särmätty tuki. Stabiili, putkimainen seinäreuna ylhäällä, stabiilit, pyöreät vahvikkeet seinä- ja lattia-alueella sekä nopattu etikettikenttä kuormatarroille (kuormatarrat voidaan irrottaa helposti nopista). Vankoisissa pinoamis- ja tarttumakulmissa nostosilmukat. Suursäiliöt voidaan kuljettaa sertifioidulla nostopalkilla pystysuuntaisissa koukuilla varustetuissa vetoketjuissa. Alleajokorkeus 100 mm.

Varustettu luukulla.

Pintakäsittely:

Hiirenharmaa RAL 7005.

Huomautus:

Saatavilla myös liekinpunainen RAL 3000, resedanvihreä RAL 6011 ja gentiansininen RAL 5010. Kysy meiltä lisää.

Tekninen kuvaus

Paino	53 kg
Syvyys	1260 mm
Täyttökorkeus	500 mm
nosturilla käsiteltävä	kyllä

Seinän rakenne	varustettu luukulla
Alatukikorkeus	100 mm
Pinoamisreuna 3 sivulla	ei
Pinoamiskorkeus enintään	600 mm
eri kokojen pinoaminen mahdollista	ei
Tarttumiskulmissa nosturisilmukat	kyllä
Haarukka-aukon syvyys	1060 mm
Leveys	860 mm
Kantavuus	2000 kg
Korkeus	670 mm
työntöaukot	ei
Pinottavuus	10000 kg
Väri	hiirenharmaa RAL 7005
Pinottava	kyllä
Haarukka-aukon leveys	660 mm
Materiaali	teräspelti
Hyötyleveys	800 mm
Hyötysyvyys	1200 mm
Tuotetyyppi	Suurikokoiset pinottavat ja kuljetuslaatikot