

Garant**Kiilaurajyrsin HSS-Co8, pinnoittamaton, Ø e8 DC: 28mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 191000 28 |
| GTIN | 4045197099297 |
| Tuoteluokka | 11W |

Kuvaus**Malli:**

Upottamiseen tarkoitettu otsaleikkuu.

Käyttö:

Kiilaurien (poraurien) jyrsintään tai työkappaleen keskiosasta aloitettavaan jyrsintään.

Tekninen kuvaus

| | |
|---|--------------------------------|
| Terän Ø D _c | 28 mm |
| Syöttö f _z uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm ² | 0,068 mm |
| Toimivien terien Z (kehän puoli) lukumäärä | 2 |
| varren Ø D _s | 25 mm |
| Terän pituus L _c | 26 mm |
| Kokonaispituus L | 102 mm |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Lastuava aine | HSS Co 8 |
| Standardi | DIN 327 D |
| tyyppi | N |
| Toleranssi, nimellis-Ø | e8 |
| Nousukulma | 30 astetta |
| syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora |

| | |
|----------------------|----------------|
| Varsi | DIN 1835 B, h6 |
| Sisäjäähdytys | ei |
| Varren toleranssi | h6 |
| Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta |
| Värirenkas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kiilaurajyrsin |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiini (lyhytlastuinen) | sopii rajoituksin | 83 m/min | N |
| Alu > 10% Si | sopii rajoituksin | 37 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 28 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 23 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | sopii rajoituksin | 23 m/min | P |
| GG(G) | sopii rajoituksin | 23 m/min | K |
| CuZn | sopii rajoituksin | 55 m/min | N |
| Uni | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |