

# mato

## Sähköhydraulinen voitelulaite, Tyyppi: 50



### Tilaustiedot

Tilausnumero	084005 50
GTIN	4016553423513
Tuoteluokka	08H

### Kuvaus

#### Malli:

Mobiilissa MATO eHybrid-Greaser 230 V -laitteessa erikoiskehitettyä painemäntäpumppua käyttää sähköhammaspyöräpumppu hydraulisesti öljyllä 400 baarin siirtopaineeseen asti. Kun 230 V:n hydraulihammaspyöräpumppu käynnistetään painemäntäpumppuun siirretään hydraulioöljyä niin, että vetovivun avaamisella painevoitelupistooli aloittaa rasvan siirron. Rasvan siirto tai voitelu päättyy, kun vetovivusta päästetään irti.

#### Tunnus:

- **Hydraulinen painemäntäpumppu**
- **Sähköhammaspyöräpumppussa on paineenalennin, hydraulioöljysäiliö sekä öljymäärän tarkastuslasi ja täyttökansi (sis. ilmauksen)**
- **Jauhemaalattu pölynsuojakansi**
- **Eriytynen rasvamäntä ämpärin optimaaliseen tyhjennykseen**
- **3,5-metrinen kumipanssaroitu paineletku DN6, teräsverkkosisäke, murtumisaine 1 650 bar (6,5-metrinen ja 10-metrinen kumipanssaroitu paineletku saatavilla pyynnöstä)**
- **5-metrinen liitäntäkaapeli, jossa on sukopistoke**
- **Painevoitelupistooli, Z-nivel ja suutinputki**
- **Stabiili, jauhemaalattu ajovaunu, korkeussäädettävä pumppupidike, rullalaakeroidut täyskumipyörät ja lukittava kääntyvä pyörä.**

#### Toimituksen sisältö:

Toimitustilassa hydrauliyksikkö on jo asennettu käyttövalmiiksi ja täytetty hydraulijöllä.

soveltuu säiliön tilavuudelle: 50 kg

Säiliön sisä-Ø: 355 - 387 mm

suurin siirtoteho: 320 g/min

Suurin voitelupaine: 400 bar

Moottorin teho: 750 kW

Jännite: 230 V

## Tekninen kuvaus

Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Suurin voitelupaine	400 bar
Jännite	230 V
Kaapelin pituus	5 m
suurin siirtoteho	320 g/min
Moottorin teho	750 kW
Letkun halkaisupaine	1650 bar
Säiliön sisä-Ø	355 - 387 mm
Nimellisteho	750 W
Taajuus	50 Hz
soveltuu säiliön tilavuudelle	50 kg
Tuotetyyppi	Voitelulaite