

**Kirjainmeistisarja, 27 osaa Normaalikirjasimet A – Z, &, Kirjasinkorkeus: 3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	085456 3
GTIN	4062406809164
Tuoteluokka	02A

**Kuvaus****Malli:**

Sitkeänkovaa metallia, tarkka konekaiverrus ja syvyysrajoitus; tarkkakeskiöinen. Kalibroitu varsi, läpikarkaistu. Iskupään nuorutus takaa hyvän työturvallisuuden. Pakattu muovilaatikkoon. Korkea laatu, mustattu pinta.

**Käyttö:**

Materiaalien merkitsemiseen, joiden **lujuus on enintään 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

**Huomautus:**

Tilauksesta on saatavana erilaisia muita käsi- ja konemeistejä, esimerkiksi yrityslogolla tai muilla tiedoilla varustettuna.

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus	61 mm
Kirjasinkorkeus	3 mm
Varren paksuus	6,35
Tuotetyyppi	Käsileimasimet

