

duMONT**Kuusikulmainen työntöavennin HSS Sovite H8, Tyyppi: 8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	290431 8
GTIN	
Tuoteluokka	29J

Kuvaus**Käyttö:****Kuusiokolo avannetaan yhdellä läpiviennillä.****Tekninen kuvaus**

Vaadittava avennuspuristus St50:ssä ja maksimiavennuspituudella	690 kg
Avennus-pituus teräksessä	10 - 26 mm
Aven-timen pituus	197 mm
Alkureikä H8	8 mm
Lastuava aine	HSS
Tuotetyyppi	Avennintyökalu

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alu	soveltuu		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		

Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin
GG(G)	soveltuu
CuZn	soveltuu
Grafiitti, GFK, CFK	sopii rajoituksin
Öljy	soveltuu