

duMONT**Nelikulmainen työntöavennin HSS Sovite H8, Tyyppi: 10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	290426 10
GTIN	
Tuoteluokka	29J

Kuvaus

Käyttö:
Neliökolo avannetaan yhdellä läpiviennillä.

Tekninen kuvaus

Aven-timen pituus	257 mm
Alkureikä H8	10,4 mm
Vaadittava avennuspuristus St50:ssä ja maksimiavennuspituudella	2000 kg
Avennus-pituus teräksessä	10 - 32 mm
Lastuava aine	HSS
Tuotetyyppi	Avennintyökalu

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alu	soveltuu		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin		
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Grafiitti, GFK, CFK	sopii rajoituksin		
Öljy	soveltuu		