

duMONT**Nelikulmainen työntöavennin HSS Sovite H8, Tyyppi: 12****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|-----------|
| Tilausnumero | 290426 12 |
| GTIN | |
| Tuoteluokka | 29J |

Kuvaus

Käyttö:
Neliökolo avannetaan yhdellä läpiviennillä.

Tekninen kuvaus

| | |
|---|----------------|
| Aven-timen pituus | 305 mm |
| Alkureikä H8 | 12,8 mm |
| Vaadittava avennuspuristus St50:ssä ja maksimiavennuspituudella | 2000 kg |
| Avennus-pituus teräksessä | 13 - 35 mm |
| Lastuava aine | HSS |
| Tuotetyyppi | Avennintyökalu |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V_c | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| Alumiinimuovit | sopii rajoituksin | | |
| Alu | soveltuu | | |
| Alu > 10% Si | sopii rajoituksin | | |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 900 N/mm ² | sopii rajoituksin | | |
| INOX < 900 N/mm ² | sopii rajoituksin | | |
| GG(G) | soveltuu | | |
| CuZn | soveltuu | | |
| Grafiitti, GFK, CFK | sopii rajoituksin | | |
| Öljy | soveltuu | | |