



Paineilmakäyttöinen epäkeskohiomakone CP7220CVE, Tyyppi: 7220CVE



Tilaustiedot

Tilausnumero	079654 7220CVE
GTIN	015451619435
Tuoteluokka	03R

Kuvaus

Malli:

Paineilmakäyttöinen epäkeskohiomakone 079654 7220 CVE on kehitetty erityisesti teollisiin hioma-, pintakäsittely- ja esikiillotussovelluksiin, ja sen kämmenenmuotoinen pehmeä kahva tarjoaa erinomaisen käyttäjämukavuuden.

Tyhjäkäyntikierrosluku: 12000 min⁻¹

Enimmäisilmantarve: 486 l/min

Hiomalaikan Ø: 150 mm

Liikepituus: 2,5 mm

Paino: 1,6 kg

Toimintäääni: 76 dB(A)

Tekninen kuvaus

Toimintäääni	76 dB(A)
Liikepituus	2,5 mm
Valmistajamerkintä	CP7220 CVE
Enimmäisilmantarve	486 l/min

Paino	1,6 kg
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	1,4 m/s ²
Hiomalaikan Ø	150 mm
Tyhjäkäyntikierrosluku	12000 min ⁻¹
Tuotetyyppi	Epäkeskoiomakone